



Lima a nastro BF10-280E Set iniziale, Modello: 72280551



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077716 72280551
GTIN	4014586867267
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Lima a nastro potente con **ampia dotazione iniziale**. Soddisfa tutte le applicazioni importanti per la lavorazione di spigoli, bordi, tubi e profili.

- **Capacità di asportazione molto elevata anche negli spazi più ridotti.**
- **Numero di giri ottimale per anelli di tela abrasiva, di tessuto e di lucidatura grazie al numero di giri regolabile.**
- **Profondità di inserimento massimo 165 mm.**
- **Larghezze del nastro da 3 a 20 mm.**
- **Guida del nastro sicura anche con nastri molto sottili.**

Fornitura:

1 lima a nastro BF 10-280 E in valigetta di plastica, 3 bracci di levigatura, cad. 10 anelli di tela abrasiva da 3, 6 e 20 mm (grana 120) e 5 anelli di tessuto da 6 mm (grana media).

Nota:

Rulli di contatto in metallo su richiesta.

Descrizione tecnica

Potenza assorbita	800 W
Peso	2,1 kg
Denominazione originale prodotto	BF 10-280E

Lunghezza del nastro	520 mm
Vibrazione massima a norma EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Campo del numero di giri	$10000 - 28000 \text{ min}^{-1}$
Alimentazione	Alimentazione di rete
Larghezza del nastro	3 mm
Larghezza del nastro	6 mm
Larghezza del nastro	20 mm
Tipo di prodotto	Levigatrice a nastro