



Appoggio a vite regolabile con base in acciaio, Altezza massima del piano d'appoggio: 50mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	373500 50
GTIN	4020772072391
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio bonificato, verniciato.

Asta con filetto trapezoidale autobloccante con fermo di sicurezza.

Nota:

Dalla Dim. 52 con foro di centraggio di \varnothing 12 mm per puntali n. art. 375000 – 375030.

Descrizione tecnica

\varnothing Base	31 mm
Altezza di appoggio minima	38 mm
\varnothing Testa	31 mm
Per staffe con larghezza cava	6,6 - 14 mm
Portata	25 kN
Altezza massima del piano d'appoggio	50 mm

Modello	6400
Tipo di prodotto	Appoggi a vite regolabili