



## Appoggio d'allineamento a vite regolabile, Altezza massima del piano d'appoggio: 115mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	374480 115
GTIN	4020772086510
Classe articolo	35A

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Per allineamento di precisione grazie alla filettatura fine M 30×1,5. Il pezzo riportato fisso impedisce al pezzo di muoversi e di spostarsi durante l'allineamento.
- Nel foro di centraggio si possono inserire le spine cilindriche in dotazione di Ø 12×50 mm e Ø 12×80 mm; l'altezza d'ingombro aumenta di 30 o 60 mm.
- Se si inserisce la piastra di centraggio n. art. 375030 sotto l'appoggio di allineamento e in combinazione con altri appoggi a vite regolabili, si può ottenere un'altezza d'appoggio di ca. 1370 mm.

#### Nota:

Portapezzo piatto con foro di centraggio di Ø 12 mm per puntali n. art. 375000 – 375030.

### Descrizione tecnica

Ø Base	50 mm
Altezza di appoggio minima	75 mm
Altezza massima del piano d'appoggio	115 mm

Portata	30 kN
Apertura testa	46 mm
Modello	6415
Tipo di prodotto	Appoggi a vite regolabili