

**Ganascia stabile, Larghezza ganasce: 90mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	375130 90
GTIN	4020772073237
Classe articolo	35A

Descrizione**Esecuzione:**

Esecuzione estremamente stabile a elevata forza di compressione e serraggio. Grazie alla guida inclinata delle ganasce, il pezzo viene serrato e premuto saldamente verso il basso sul banco macchina. Le ganasce intercambiabili sono reversibili; lato liscio per pezzi lavorati, lato scanalato per pezzi grezzi.

Uso:

Per il serraggio laterale di pezzi alti con elevata forza di serraggio.

Materiale:

Corpo base in ghisa malleabile, ganasce temprate.

Descrizione tecnica

Larghezza ganasce	90 mm
Corsa di serraggio	15 mm
Lunghezza complessiva	265 mm
Altezza intermedia h_1	56 mm
Larghezza fessura	38 mm
Altezza massima	145 mm
Apertura	17 mm

Per larghezza scanalatura a	32 mm
Per larghezza scanalatura a	42 mm
Per larghezza scanalatura a	36 mm
Altezza minima	120 mm
Modello	6497
Tipo di prodotto	Dispositivo di fissaggio a compressione