



Appoggio a vite regolabile Atlas, Altezza massima del piano d'appoggio: 140mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	374000 140
GTIN	4020772072551
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

- Asta in acciaio bonificato; corpo in ghisa grigia.
- Asta con filettatura trapezoidale.

Nota:

Con foro di centraggio di \varnothing 12 mm per puntali n. art. 375000 – 375030.

Descrizione tecnica

Altezza di appoggio minima	100 mm
Apertura testa	46 mm
Larghezza fessura	18 mm
Altezza massima del piano d'appoggio	140 mm
Portata	60 kN
Modello	6430S

Tipo di prodotto

Appoggi a vite regolabili