



Appoggio a vite regolabile con base in acciaio, Altezza massima del piano d'appoggio: 52mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	373500 52
GTIN	4020772072384
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio bonificato, verniciato.

Asta con filetto trapezoidale autobloccante con fermo di sicurezza.

Nota:

Dalla Dim. 52 con foro di centraggio di \varnothing 12 mm per puntali n. art. 375000 – 375030.

Descrizione tecnica

\varnothing Testa	50 mm
Per staffe con larghezza cava	14 - 22 mm
Portata	100 kN
Altezza di appoggio minima	42 mm
Altezza massima del piano d'appoggio	52 mm
\varnothing Base	50 mm

Modello	6400
Tipo di prodotto	Appoggi a vite regolabili