



CNMG 120412 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX020



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250254 HBX020
GTIN	4045197816504
Classe articolo	22D

Descrizione

CNMG 120412 Set da 10 pezzi HBX020 Tipo: HBX020

Rompitrucioli: PM

Profondità di taglio a_p : 1 - 6,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HBX020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	PM
Raggio di curvatura	1,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 300 m/min
Profondità di taglio a_p	1 - 6,5 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,

Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Barra alesatrice
Serie	Portainseriti eco-QT / eco
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite QuickTurn
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione degli inserti	neutro