

Garant
DNMG 110408, Tipo: HB7415


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250654 HB7415
GTIN	4045197816542
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 110408 HB7415 Tipo: HB7415
 Rompitrucioli: TIS
 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,2 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 70 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 70 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	TIS
Avanzamento f	0,1 - 0,2 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Impiego principale	S

Tipo	HB7415
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 110408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura