

Garant**WN.G 080404, Tipo: HB7415**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252068 HB7415
GTIN	4045197817037
Classe articolo	21G

Descrizione

WN. G 080404 HB7415 Tipo: HB7415
Rompitrucioli: TIM
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 1 - 4 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 70 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	1 - 4 mm
Rompitrucioli	TIM
Tipo	HB7415
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,1 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 70 m/min
Impiego principale	S

Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura