

**Garant**
**CCMT 120408, Tipo: HB7415**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260066 HB7415
GTIN	4045197816931
Classe articolo	21G

**Descrizione**

CCMT 120408 HB7415 Tipo: HB7415  
 Rompitruccioli: TIS  
 Tolleranza: M  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,1 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 70 m/min

**Descrizione tecnica**

Avanzamento $f$	0,1 mm/gir,
Impiego principale	S
Rompitruccioli	TIS
Tipo	HB7415
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 70 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm

Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura