

Garant**CC. T 060204, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260142 HB7120-1
GTIN	4045197817174
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 060204 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Tipo	HB7120-1
Rompitrucoli	VM

Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	CCMT 060204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura