

Garant
CC. T 09T302, Tipo: HB7120-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260148 HB7120-1
GTIN	4045197817181
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 09T302 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Rompitrucoli	VM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Tipo	HB7120-1

Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura