

Garant**CC. T 120404, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260158 HB7120-1
GTIN	4045197817211
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 120404 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	VM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm

Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7120-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura