

Garant
DC. T 11T304, Tipo: HB7120-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260462 HB7120-1
GTIN	4045197817334
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 11T304 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Rompitrucoli	VM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Tipo	HB7120-1

Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 11T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura