

Garant**DC. T 11T308, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260464 HB7120-1
GTIN	4045197817341
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 11T308 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	VM
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	M

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura