

Garant**VCMT 160402, Tipo: HB7415****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261370 HB7415
GTIN	4045197816986
Classe articolo	21G

Descrizione

VC.T 160402 HB7415 Tipo: HB7415

Rompitrucoli: TIS

Tolleranza: M

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	TIS
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,2 mm
Tipo	HB7415
Impiego principale	S
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VCMT 160402
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura