



Appoggio a vite regolabile con base in acciaio, Altezza massima del piano d'appoggio: 70mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	373500 70
GTIN	4020772072407
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio bonificato, verniciato.

Asta con filetto trapezoidale autobloccante con fermo di sicurezza.

Nota:

Dalla Dim. 52 con foro di centraggio di \varnothing 12 mm per puntali n. art. 375000 – 375030.

Descrizione tecnica

Portata	100 kN
Per staffe con larghezza cava	14 - 22 mm
Altezza di appoggio minima	50 mm
\varnothing Testa	50 mm
\varnothing Base	50 mm
Altezza massima del piano d'appoggio	70 mm

Modello	6400
Tipo di prodotto	Appoggi a vite regolabili