



## Appoggio a vite regolabile Atlas, Altezza massima del piano d'appoggio: 320mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	374000 320
GTIN	4020772072575
Classe articolo	35A

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Asta in acciaio bonificato; corpo in ghisa grigia.
- Asta con filettatura trapezoidale.

#### Nota:

Con foro di centraggio di  $\varnothing$  12 mm per puntali n. art. 375000 – 375030.

### Descrizione tecnica

Portata	40 kN
Larghezza fessura	22 mm
Altezza di appoggio minima	200 mm
Apertura testa	46 mm
Altezza massima del piano d'appoggio	320 mm
Modello	6430S

Tipo di prodotto

Appoggi a vite regolabili