



## Appoggio a vite regolabile con base in acciaio, Altezza massima del piano d'appoggio: 100mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	373500 100
GTIN	4020772072414
Classe articolo	35A

### Descrizione

**Esecuzione:**

Acciaio bonificato, verniciato.

Asta con filetto trapezoidale autobloccante con fermo di sicurezza.

**Nota:**

Dalla Dim. 52 con foro di centraggio di  $\varnothing$  12 mm per puntali n. art. 375000 – 375030.

### Descrizione tecnica

Altezza massima del piano d'appoggio	100 mm
Per staffe con larghezza cava	14 - 22 mm
$\varnothing$ Base	50 mm
$\varnothing$ Testa	50 mm
Portata	100 kN
Altezza di appoggio minima	70 mm

Modello	6400
Tipo di prodotto	Appoggi a vite regolabili