

PLANOLITH**Piano di riscontro universale granito, Lunghezza piano: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	442534 150
GTIN	2050002047037
Classe articolo	46H

Descrizione**Esecuzione:**

Superficie di misura finemente lappata al diamante. Struttura massiccia, con elevata stabilità. Piano in granito naturale di eccellente qualità ed elevata durezza.

Piano di riscontro con supporto per comparatore universale. Serraggio a 3 punti per elevata resistenza. **Portacomparatore con microregolazione** per stelo di \varnothing 6 mm, 8 mm, 3/8 pollici e comparatori a leva con guida a coda di rondine.

Planarità $\leq 2 \mu\text{m}$.

Descrizione tecnica

Larghezza superficie di contatto	100 mm
Profondità arco	120 mm
\varnothing Colonna	16 mm
Peso	2,8 kg
Lunghezza superficie di contatto	100 mm
Lunghezza piano	150 mm

Larghezza piano	100 mm
Ø Braccio trasversale	14 mm
Filettatura di raccordo	M10
Altezza massima di misura	210 mm
Norma	DIN 876
Taratura	D1
Tipo di prodotto	Piano di riscontro

Servizi

Rapporto di taratura Piano di riscontro Dim. max. piano 400X400 mm	024580 400X400
--------------------------------------------------------------------	----------------