



## Appoggio a vite regolabile con base in acciaio, Altezza massima del piano d'appoggio: 140mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	373500 140
GTIN	4020772072421
Classe articolo	35A

### Descrizione

**Esecuzione:**

Acciaio bonificato, verniciato.

Asta con filetto trapezoidale autobloccante con fermo di sicurezza.

**Nota:**

Dalla Dim. 52 con foro di centraggio di  $\varnothing$  12 mm per puntali n. art. 375000 – 375030.

### Descrizione tecnica

Portata	120 kN
$\varnothing$ Base	68 mm
Per staffe con larghezza cava	20 - 40 mm
Altezza massima del piano d'appoggio	140 mm
$\varnothing$ Testa	68 mm
Altezza di appoggio minima	100 mm

Modello	6400
Tipo di prodotto	Appoggi a vite regolabili