



Appoggio a vite regolabile Atlas, Altezza massima del piano d'appoggio: 550mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	374000 550
GTIN	4020772072582
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

- Asta in acciaio bonificato; corpo in ghisa grigia.
- Asta con filettatura trapezoidale.

Nota:

Con foro di centraggio di \varnothing 12 mm per puntali n. art. 375000 – 375030.

Descrizione tecnica

Portata	25 kN
Apertura testa	46 mm
Altezza massima del piano d'appoggio	550 mm
Altezza di appoggio minima	320 mm
Larghezza fessura	22 mm
Modello	6430S

Tipo di prodotto

Appoggi a vite regolabili