




## Coppia di ganasce ribassate Bulle con accessori, Larghezza scanalatura a: 12mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	375110 12
GTIN	4020772072957
Classe articolo	35A

### Descrizione

**Esecuzione:**

Struttura ribassata; nessun tirante a vite sporgente. Serraggio in qualsiasi angolazione rispetto alla cava del banco. Se si stringe la vite laterale, il pezzo viene serrato e premuto saldamente verso il basso sul banco macchina dall'effetto cuneo.

**Uso:**

Per il serraggio laterale di piastre basse, direttamente sul banco macchina.

**Materiale:**

Acciaio bonificato e brunito.

**Fornitura:**

Incluse 2 viti di fissaggio, DIN 912, 10.9, tasselli a T e giraviti per viti a testa esagonale ISO 2936 C.

**Nota:**

Disponibile solo a coppie!

### Descrizione tecnica

Per tiranti a vite	M10
Lunghezza	80 mm
Altezza	20 mm
Larghezza	40 mm
Larghezza scanalatura a	12 mm

Modello	6490
Tipo di prodotto	Dispositivo di fissaggio a compressione