



Appoggio a vite regolabile con base in acciaio, Altezza massima del piano d'appoggio: 200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	373500 200
GTIN	4020772072490
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio bonificato, verniciato.

Asta con filetto trapezoidale autobloccante con fermo di sicurezza. Esecuzione extra pesante per pezzi di grandi dimensioni.

Nota:

Dalla Dim. 52 con foro di centraggio di \varnothing 12 mm per puntali n. art. 375000 – 375030.

Descrizione tecnica

Altezza di appoggio minima	140 mm
Per staffe con larghezza cava	20 - 40 mm
\varnothing Base	100 mm
Portata	350 kN
Altezza massima del piano d'appoggio	200 mm
\varnothing Testa	80 mm

Modello	6400
Tipo di prodotto	Appoggi a vite regolabili