

PLANOLITH**Piano di riscontro universale con braccio articolato 3D NOGA, Piano lunghezza × Larghezza: 400X250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	442525 400X250
GTIN	2050001055408
Classe articolo	46H

Descrizione**Esecuzione:**

Superficie di contatto lappata al diamante, fornita con certificato di collaudo. Robusto braccio articolato 3-D con bloccaggio meccanico centrale. Forza di serraggio regolabile in continuo con elevata stabilità. Posizionamento rapido e facile. Portacomparatore universale.

Con microregolazione, per gambi d'attacco Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 pollici e strumenti di misura con guida a coda di rondine.

Descrizione tecnica

Lunghezza braccio articolato L ₂	113 mm
Peso	17,5 kg
Lunghezza braccio articolato L ₁	133 mm
Filettatura di raccordo	M8
Raggio di azione braccio articolato 3-D	290 mm
Norma	DIN 876/1

Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Taratura	D1
Tipo di prodotto	Piano di riscontro

Servizi

Rapporto di taratura Piano di riscontro Dim. max. piano 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------

Accessori

Braccio articolato 3D Modello 240	442114 240
Braccio articolato 3D Modello 240	442110 240
Braccio articolato 3D Modello 290	442114 290
Braccio articolato 3D Modello 290	442110 290
Attacco per supporto per comparatori Modello 2SM	442100 2SM