



Coppia di ganasce ribassate Bulle con accessori, Larghezza scanalatura a: 14mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	375110 14
GTIN	4020772072964
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Struttura ribassata; nessun tirante a vite sporgente. Serraggio in qualsiasi angolazione rispetto alla cava del banco. Se si stringe la vite laterale, il pezzo viene serrato e premuto saldamente verso il basso sul banco macchina dall'effetto cuneo.

Uso:

Per il serraggio laterale di piastre basse, direttamente sul banco macchina.

Materiale:

Acciaio bonificato e brunito.

Fornitura:

Incluse 2 viti di fissaggio, DIN 912, 10.9, tasselli a T e giraviti per viti a testa esagonale ISO 2936 C.

Nota:

Disponibile solo a coppie!

Descrizione tecnica

Larghezza scanalatura a	14 mm
Lunghezza	80 mm
Altezza	20 mm
Larghezza	40 mm
Per tiranti a vite	M12

Modello	6490
Tipo di prodotto	Dispositivo di fissaggio a compressione