



Appoggio a vite regolabile con base in acciaio, Altezza massima del piano d'appoggio: 210mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	373500 210
GTIN	4020772072438
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio bonificato, verniciato.

Asta con filetto trapezoidale autobloccante con fermo di sicurezza.

Nota:

Dalla Dim. 52 con foro di centraggio di \varnothing 12 mm per puntali n. art. 375000 – 375030.

Descrizione tecnica

Altezza massima del piano d'appoggio	210 mm
Altezza di appoggio minima	140 mm
\varnothing Testa	70 mm
\varnothing Base	80 mm
Per staffe con larghezza cava	20 - 40 mm
Portata	170 kN

Modello	6400
Tipo di prodotto	Appoggi a vite regolabili