

PLANOLITH**Piano di riscontro universale con braccio articolato 3D NOGA, Piano lunghezza × Larghezza: 400X400mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	442525 400X400
GTIN	2050001052469
Classe articolo	46H

Descrizione**Esecuzione:**

Superficie di contatto lappata al diamante, fornita con certificato di collaudo. Robusto braccio articolato 3-D con bloccaggio meccanico centrale. Forza di serraggio regolabile in continuo con elevata stabilità. Posizionamento rapido e facile. Portacomparatore universale. Con microregolazione, per gambi d'attacco Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 pollici e strumenti di misura con guida a coda di rondine.

Descrizione tecnica

Peso	28 kg
Raggio di azione braccio articolato 3-D	600 mm
Lunghezza braccio articolato L ₂	223 mm
Filettatura di raccordo	M10x1,25
Lunghezza braccio articolato L ₁	287 mm
Norma	DIN 876/1

Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Taratura	D1
Tipo di prodotto	Piano di riscontro

Servizi

Rapporto di taratura Piano di riscontro Dim. max. piano 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------

Accessori

Braccio articolato 3D Modello 600	442110 600
Braccio articolato 3D Modello 600	442114 600
Attacco per supporto per comparatori Modello 2SM	442100 2SM