

**PLANOLITH****Piano di riscontro universale granito, Lunghezza piano: 260mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	442534 260
GTIN	2050002047044
Classe articolo	46H

**Descrizione****Esecuzione:**

Superficie di misura finemente lappata al diamante. Struttura massiccia, con elevata stabilità. Piano in granito naturale di eccellente qualità ed elevata durezza.

Piano di riscontro con supporto per comparatore universale. Serraggio a 3 punti per elevata resistenza. **Portacomparatore con microregolazione** per stelo di  $\varnothing$  6 mm, 8 mm, 3/8 pollici e comparatori a leva con guida a coda di rondine.

**Planarità  $\leq 2 \mu\text{m}$ .**

**Descrizione tecnica**

Lunghezza superficie di contatto	200 mm
Larghezza piano	140 mm
Profondità arco	210 mm
Larghezza superficie di contatto	140 mm
$\varnothing$ Braccio trasversale	16 mm
Peso	7 kg

Altezza massima di misura	260 mm
Filettatura di raccordo	M10
Ø Colonna	18 mm
Lunghezza piano	260 mm
Norma	DIN 876
Taratura	D1
Tipo di prodotto	Piano di riscontro

### Servizi

Rapporto di taratura Piano di riscontro Dim. max. piano 400X400 mm	024580 400X400
--------------------------------------------------------------------	----------------