



Appoggio a vite regolabile in esecuzione pesante, Altezza massima del piano d'appoggio: 460mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	374400 460
GTIN	4020772072643
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

- Asta in acciaio bonificato; corpo in acciaio bonificato verniciato.
- Asta con filettatura trapezoidale.

Nota:

Con foro di centraggio di \varnothing 12 mm per puntali n. art. 375000 – 375030.

Descrizione tecnica

Portata	60 kN
Lunghezza dei piedini	220 mm
Larghezza dei piedini	190 mm
Altezza massima del piano d'appoggio	460 mm
Distanza centro cava di fissaggio	150 mm
Apertura testa	65 mm

Altezza di appoggio minima	290 mm
Larghezza fessura	26 mm
Modello	6435S
Tipo di prodotto	Appoggi a vite regolabili