



Appoggio a vite regolabile in esecuzione pesante, Altezza massima del piano d'appoggio: 750mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	374400 750
GTIN	4020772072650
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

- Asta in acciaio bonificato; corpo in acciaio bonificato verniciato.
- Asta con filettatura trapezoidale.

Nota:

Con foro di centraggio di \varnothing 12 mm per puntali n. art. 375000 – 375030.

Descrizione tecnica

Larghezza dei piedini	190 mm
Lunghezza dei piedini	220 mm
Larghezza fessura	26 mm
Apertura testa	65 mm
Altezza di appoggio minima	430 mm
Portata	50 kN

Distanza centro cava di fissaggio	150 mm
Altezza massima del piano d'appoggio	750 mm
Modello	6435S
Tipo di prodotto	Appoggi a vite regolabili