

PLANOLITH

**Piano di riscontro universale, esecuzione di grandi dimensioni granito,
Lunghezza piano: 400mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	442570 400
GTIN	2050001051141
Classe articolo	46H

Descrizione**Esecuzione:**

Superficie di misura finemente lappata al diamante. Struttura massiccia, con elevata stabilità. Piano in granito naturale di eccellente qualità ed elevata durezza.

1 cava a T nel bordo posteriore esterno longitudinale per lo spostamento e il serraggio della colonna verticale, regolazione micrometrica dell'altezza e regolazione di precisione del braccio trasversale, aste di misura cromate. Foro di attacco per comparatore di \varnothing 8 mm.

Planarità $\leq 3 \mu\text{m}$.

Nota:

Tenere presente che la fornitura **è a pagamento**.

Descrizione tecnica

Peso	44 kg
Profondità arco	300 mm
Larghezza piano	300 mm
Lunghezza piano	400 mm

Ø Colonna	35 mm
Altezza massima di misura	400 mm
Norma	DIN 876
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Taratura	D1
Tipo di prodotto	Piano di riscontro

Servizi

Rapporto di taratura Piano di riscontro Dim. max. piano 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------