

**Mitutoyo****Truschino verticale di precisione, Altezza tracciatura: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	443500 200
GTIN	4946368091303
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

Base robusta con superficie di appoggio rettificata, **asta temprata e rettificata.**

Inossidabile, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Scala di lettura nera per facile lettura. Regolazione micrometrica. I bordi leggermente rialzati dell'asta di scorrimento evitano che il movimento del corsoio danneggi la graduazione. Il valore zero e la punta a tracciare sono allineati con l'ingombro dello zoccolo (campo di misura da "0"). Le misure di tracciatura possono essere così rilevate direttamente senza errori di calcolo.

Punta a tracciare **con riporto in metallo duro.**

**Descrizione tecnica**

Sezione trasversale colonna	20×6 mm
Altezza tracciatura	200 mm
Larghezza della superficie base	65 mm
Lunghezza della superficie base	100 mm
Taratura	E1

Lettura nonio	1/50 mm
Limite di errore	0,03 mm
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Tipo di prodotto	Truschino per il controllo di altezze e tracciate

### Servizi

Rapporto di taratura Truschino / Truschino verticale Campo di misura max. 300 mm	024630 300
Certificato DAkkS Truschino / Truschino verticale Intervallo di misurazione massimo 300 mm	024640 300

### Accessori

Punta a tracciare di ricambio, con riporto in metallo duro Per altezza tracciatura 200 mm	443510 200
--	------------