

**Stativo universale, Lunghezza piano: 180mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	442940 180
GTIN	4030234000114
Classe articolo	46K

Descrizione**Esecuzione:**

Base robusta in ghisa; piano di riscontro rettangolare. Superficie di riscontro scanalata temprata e rettificata. Colonna centrale robusta, in esecuzione temprata oppure rivestita al cromo duro con filettatura verticale e dado di regolazione. Braccio trasversale temprato oppure cromato duro con regolazione orizzontale per comparatori ad alta sensibilità. Portacomparatore di Ø 8 mm intercambiabile (10 h7 su richiesta).

Planarità ≤ 16 µm.

Descrizione tecnica

Lunghezza piano	180 mm
Profondità arco	180 mm
Ø Braccio trasversale	22 mm
Ø Colonna	35 mm
Peso	13 kg
Larghezza piano	98 mm

Altezza massima di misura	180 mm
Norma	Norma interna
Taratura	D1
Tipo di prodotto	Piano di riscontro

Servizi

Rapporto di taratura Piano di riscontro Dim. max. piano 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------