

 Mahr

Calibro di profondità digitale IP 67 con uscita dati, Intervallo di misurazione: 500mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 418702 500 |
| GTIN | 4059192003463 |
| Classe articolo | 43A |

Descrizione

Esecuzione:

Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 8,5 mm.

Sistema di misura moderno, efficiente in termini energetici. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Con preset (preimpostazione misura) utile ad es. per misure distanziali con punta di contatto n. art. 418630. Corsoio con una sottile punta di misura temprata Ø 1,5 mm, lunghezza 5 mm.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Ponti di appoggio supplementari lunghi 300 mm n. art. 418610, Punta di contatto per misura di distanze art. 418630.

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------|------------|
| Intervallo di misurazione | 0 - 500 mm |
| Lunghezza base di appoggio | 150 mm |
| Taratura | A1 |
| Altezza cifre display LCD | 8,5 mm |

| | |
|--|-----------------------------|
| Sezione trasversale del corsoio | 16x4 mm |
| Interfaccia | Interfaccia RS232C |
| Interfaccia | Interfaccia USB |
| Interfaccia | Interfaccia Digimatic |
| Risoluzione | 0,0005 pollici |
| Risoluzione | 0,01 mm |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 |
| Numero di batterie contenute | 1 |
| Grado di protezione IP | IP 67 |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Scostamento di misura E MPE | ±0,05 mm |
| Norma | ISO 13385 |
| Risoluzione | mm / pollici |
| Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference Lock MAHR |
| Metrologia | digitale |
| Materiale | Acciaio inossidabile, INOX |
| Tutti i componenti | temperate |
| Imballaggio | Custodia rigida |
| Tipo di prodotto | Calibro di profondità |

Servizi

| | |
|---|------------|
| Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 500 mm | 021010 500 |
| Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 500 mm | 021000 500 |

Accessori

| | |
|---|---------------|
| Trasmettitori Modello S4E | 498966 S4E |
| Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032 | 081560 CR2032 |

| | |
|--|-------------|
| Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello USB2 | 498940 USB2 |
| Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello R2 | 498940 R2 |
| Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello D2 | 498940 D2 |
| Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello | 498965 |
| Punta di contatto per misure distanziali di Ø 4 mm | 418630 |
| Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello | 498975 |
| Ponte di appoggio supplementare 300 mm | 418610 |