

Garant**Set di punte elicoidali di ricambio in HSS n. art. 114150, non rivestito,
Modello: 1-6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	115140 1-6
GTIN	4045197024428
Classe articolo	11B

Descrizione**Esecuzione:**

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.

Profilo rettificato: punta elicoidale con elevata precisione di concentricità, nonché affilatura precisa dei taglienti.

Vaporizzate a partire da \varnothing 2,4 mm.

Con punta di forma C a partire dalla Dim. 4 mm.

Descrizione tecnica

Punte a misure crescenti di	0,1 mm
Intervallo di diametri	1 - 6 mm
Numero di punte	51
Codolo	Codolo cilindrico
Numero taglienti Z	2
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 338
Modello	N

Tolleranza Ø nominale	h8
Angolo di affilatura	118 grado
Passaggio interno per LR	no
In cassetta	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	80 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	45 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	50 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	40 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	35 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	25 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	10 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	8 m/min	P
GG(G)	idoneo	25 m/min	K
CuZn	idoneo	80 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		

Accessori

Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 1,2	114150 1,2
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5,6	114150 5,6
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 1,8	114150 1,8
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,4	114150 4,4

Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,1	114150 2,1
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5	114150 5
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5,5	114150 5,5
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5,7	114150 5,7
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,1	114150 4,1
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 1,3	114150 1,3
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 1,4	114150 1,4
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5,8	114150 5,8
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,4	114150 3,4
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5,4	114150 5,4
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,6	114150 2,6
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 1,7	114150 1,7
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,6	114150 4,6
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3	114150 3
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,7	114150 2,7
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,9	114150 2,9
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5,1	114150 5,1
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,7	114150 4,7
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,5	114150 3,5
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,9	114150 3,9
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6	114150 6
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,3	114150 3,3
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,3	114150 4,3
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,8	114150 2,8
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,1	114150 3,1
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,8	114150 3,8
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,2	114150 2,2
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,2	114150 4,2
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 1,5	114150 1,5

Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 1,6	114150 1,6
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,7	114150 3,7
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,5	114150 2,5
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5,3	114150 5,3
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5,2	114150 5,2
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5,9	114150 5,9
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,6	114150 3,6
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,2	114150 3,2
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2	114150 2
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,4	114150 2,4
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,3	114150 2,3
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,9	114150 4,9
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,5	114150 4,5
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4	114150 4
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 1,9	114150 1,9
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,8	114150 4,8
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 1,1	114150 1,1
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 1	114150 1