

Mitutoyo**Truschino verticale di precisione, Altezza tracciatura: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	443500 300
GTIN	4946368096223
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Base robusta con superficie di appoggio rettificata, **asta temprata e rettificata.**

Inossidabile, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Scala di lettura nera per facile lettura. Regolazione micrometrica. I bordi leggermente rialzati dell'asta di scorrimento evitano che il movimento del corsoio danneggi la graduazione. Il valore zero e la punta a tracciare sono allineati con l'ingombro dello zoccolo (campo di misura da "0"). Le misure di tracciatura possono essere così rilevate direttamente senza errori di calcolo.

Punta a tracciare **con riporto in metallo duro.** Con corsoio regolabile.

Descrizione tecnica

Altezza tracciatura	300 mm
Sezione trasversale colonna	28x9 mm
Taratura	E1
Lunghezza della superficie base	135 mm
Larghezza della superficie base	91 mm

Lettura nonio	1/50 mm
Limite di errore	0,04 mm
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Tipo di prodotto	Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Servizi

Rapporto di taratura Truschino / Truschino verticale Campo di misura max. 300 mm	024630 300
Certificato DAkkS Truschino / Truschino verticale Intervallo di misurazione massimo 300 mm	024640 300

Accessori

Punta a tracciare di ricambio, con riporto in metallo duro Per altezza tracciatura 300 mm	443510 300
--	------------