

**Calibro di profondità digitale IP 67 con i-wi, Intervallo di misurazione: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	418703 150
GTIN	4059192003470
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Sistema di misura moderno, efficiente in termini energetici. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Con preset (preimpostazione misura) utile ad es. per misure distanziali con punta di contatto n. art. 418630. Corsoio con una sottile punta di misura temprata \varnothing 1,5mm, lunghezza 5mm.

Display LCD molto ampio con altezza cifre 11 mm, interfaccia dati wireless i-wi integrata, resistente contro polvere e umidità, durata della batteria circa 3 anni.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Ponti di appoggio supplementari lunghi 300 mm n. art. 418610, Punta di contatto per misura di distanze art. 418630.

Trasmissione dati wireless al ricevitore radio i-wi n. art. 498912.

Descrizione tecnica

Durata batterie	26000 h
Lunghezza base di appoggio	100 mm
Altezza cifre display LCD	11 mm
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm

Sezione trasversale del corsoio	16x4 mm
Taratura	A1
Interfaccia	Sistema radio i-wi MAHR
Risoluzione	0,0005 pollici
Risoluzione	0,01 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Applicazione radio	Software del produttore
Scostamento di misura E MPE	$\pm 0,03$ mm
Norma	ISO 13385
Risoluzione	mm / pollici
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200

Accessori

Ricevitore radio per i-wi Mahr Modello STICK	498914 STICK
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032

Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Ponte di appoggio supplementare 300 mm	418610
Ricevitore radio per i-wi Mahr Modello STICK	498912 STICK
Punta di contatto per misure distanziali di Ø 4 mm	418630