


PLANOLITH**Piano di riscontro universale granito, Lunghezza piano: 260mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	442550 260
GTIN	2050001037046
Classe articolo	46H

Descrizione**Esecuzione:**

Superficie di misura finemente lappata al diamante. Struttura massiccia, con elevata stabilità. Piano in granito naturale di eccellente qualità ed elevata durezza. Colonna verticale cromata con filettatura per la regolazione rapida del braccio trasversale. Braccio rigido di misura dotato di **regolazione micrometrica parallela**. Foro di attacco per comparatori e comparatori ad alta sensibilità di \varnothing 8 mm.

Planarità \leq 2 μ m.**Descrizione tecnica**

Larghezza piano	140 mm
Altezza massima di misura	200 mm
\varnothing Colonna	35 mm
Larghezza superficie di contatto	140 mm
Lunghezza superficie di contatto	200 mm
Peso	9,5 kg

Profondità arco	120 mm
Lunghezza piano	260 mm
Norma	DIN 876
Taratura	D1
Tipo di prodotto	Piano di riscontro

Servizi

Rapporto di taratura Piano di riscontro Dim. max. piano 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------