



## Stativo piccolo ceramica, Modello: 50



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 442917 50     |
| GTIN            | 4030234000282 |
| Classe articolo | 46K           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Base robusta in ghisa con colonna e portacomparatore dotati di elevata stabilità.

Portacomparatore  $\varnothing$  8 mm.

Piano in ceramica di alta qualità.  $\text{Al}_2\text{O}_3$  99,7% lappato.  $R_a \leq 0,1 \mu\text{m}$ . **Planarità  $\leq 1 \mu\text{m}$**  con piano rotondo.

### Descrizione tecnica

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| $\varnothing$ Colonna     | 22 mm      |
| Peso                      | 2,3 kg     |
| Profondità arco           | 49 mm      |
| Altezza massima di misura | 100 mm     |
| $\varnothing$ Piano       | 50 mm      |
| Altezza complessiva       | 200 mm     |
| Norma                     | DIN 876/00 |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Taratura         | D1                 |
| Tipo di prodotto | Piano di riscontro |

**Servizi**

|  |                |
|--|----------------|
| Rapporto di taratura Piano di riscontro Dim. max. piano 400X400 mm | 024580 400X400 |
|--|----------------|