


**Strumento per controlli di concentricità RPG, Per Ø Pezzo max.: 30mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	443300 30
GTIN	2050001944719
Classe articolo	46L

Descrizione**Esecuzione:**

Costruzione robusta dotata di supporti rotanti.

Modello RPG per i controlli di serie con 2 supporti oscillanti e 1 slitta di misura (ad eccezione della Dimensione 30).

Uso:

Per eseguire le operazioni di controllo sulle superfici esterne ed interne dei pezzi posti in rotazione. Grazie alla struttura compatta, particolarmente indicati per l'impiego su proiettori di profili, macchine di misura ottiche a coordinate e profilometri.

Precisione:

Errore max. di concentricità **0,002 mm.**

Fornitura:

Sono incluse la chiave di servizio e la pietra per affilare (non sono compresi i comparatori).

Accessori speciali:

Slitte a croce per misurare superfici piane.

Slitte di misura con cannotti o prismi di appoggio.

Braccio snodato con supporto per comparatore.

Prismi di appoggio in metallo duro.

Azionamento elettrico regolabile.

Braccio articolato idraulico con bloccaggio.

Nota:

Tutti i tipi di apparecchi disponibili con altro tipo di rullo (rulli per cave o rulli cilindrici).

Descrizione tecnica

Tipo di rullo	Rulli cilindrici
Peso	10,5 kg
Lunghezza piastra base	120 mm
Per Ø pezzo	3 - 30 mm
Larghezza piastra base	120 mm
Ø Rulli	30 mm
Per Ø pezzo max.	30 mm
Tipo di prodotto	Strumento per controlli di concentricità e oscillazione assiale