


PLANOLITH**Piano di riscontro universale granito con rivestimento ceramico, Lunghezza piano: 260mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	442560 260
GTIN	2050001048066
Classe articolo	46H

Descrizione**Esecuzione:**

Superficie di misura finemente lappata al diamante. Struttura massiccia, con elevata stabilità. Piano in granito naturale di eccellente qualità ed elevata durezza. Colonna verticale cromata con filettatura per la regolazione rapida del braccio trasversale. Braccio rigido di misura dotato di **regolazione micrometrica parallela**. Foro di attacco per comparatori e comparatori ad alta sensibilità di \varnothing 8 mm.

Planarità $\leq 2 \mu\text{m}$.

Con rivestimento in ceramica altamente resistente all'usura (una durezza 10 volte superiore al granito).

Uso:

Come piano di riscontro con elevata precisione e stabilità; impiego universale per qualsiasi tipo di controllo, in particolare per controlli di parallelismo.

Descrizione tecnica

Lunghezza piano	260 mm
\varnothing Colonna	35 mm

Altezza massima di misura	200 mm
Profondità arco	120 mm
Larghezza superficie di contatto	140 mm
Lunghezza superficie di contatto	200 mm
Larghezza piano	140 mm
Peso	9,5 kg
Norma	DIN 876
Taratura	D1
Tipo di prodotto	Piano di riscontro

Servizi

Rapporto di taratura Piano di riscontro Dim. max. piano
400X400 mm

024580 400X400