



Calibro di profondità con tallone fisso, Intervallo di misurazione: 200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	418500 200
GTIN	4045197203694
Classe articolo	41Z

Descrizione

Esecuzione:

Nonio in esecuzione cromata opaca. Corsoio e nonio con graduazione incisa di facile lettura. Corsoio sottile con estremità a squadra con graduazione bifacciale. Utilizzo **come calibro di profondità normale** mediante inversione del corsoio. Superfici di contatto finemente rettificate.

Fornitura:

Dimensione 500L fornito di custodia.

Descrizione tecnica

Lunghezza nonio	39 mm
Sezione trasversale del corsoio	8×3 mm
Dimensione gancio b	5 mm
Lunghezza base di appoggio	100 mm
Dimensione gancio a	20 mm
Risoluzione	1/20 mm
Intervallo di misurazione	0 - 200 mm
Imballaggio	Astuccio
Scostamento di misura E MPE	±0,05 mm
Norma	ISO 13385
Metrologia	analogico

Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Taratura	A2
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

Servizi

Certificato DAkkSCalibro di profondità con tallone fisso campo di misura massimo 200 mm	021230 200
Rapporto di taraturaCalibri di profondità con tallone fisso Campo di misura massima 200 mm	021220 200