



Stativo piccolo, Modello: 50



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	442930 50
GTIN	4030234000008
Classe articolo	46K

Descrizione

Esecuzione:

Base robusta in ghisa con colonna e portacomparatore dotati di elevata stabilità. Superficie del piano temprata, rettificata e lappata. Portacomparatore Ø 8 mm.

Superficie del piano scanalata. Esecuzione molto rigida senza regolazione micrometrica.

Planarità ≤ 5 µm.

Descrizione tecnica

Ø Colonna	22 mm
Profondità arco	49 mm
Peso	2,3 kg
Altezza massima di misura	100 mm
Altezza complessiva	200 mm
Ø Piano	50 mm
Norma	DIN 876/0

Scheda tecnica

Taratura	D1
Tipo di prodotto	Piano di riscontro