



## Stativo piccolo, Modello: 50



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	442930 50
GTIN	4030234000008
Classe articolo	46K

### Descrizione

#### Esecuzione:

Base robusta in ghisa con colonna e portacomparatore dotati di elevata stabilità. Superficie del piano temprata, rettificata e lappata. Portacomparatore Ø 8 mm.

Superficie del piano scanalata. Esecuzione molto rigida senza regolazione micrometrica.

#### Planarità ≤ 5 µm.

Taratura: D1

Profondità arco: 49 mm

Altezza massima di misura: 100 mm

Ø colonna: 22 mm

Ø piano: 50 mm

Altezza complessiva: 200 mm

Peso: 2,3 kg

### Descrizione tecnica

Ø colonna	22 mm
Profondità arco	49 mm
Peso	2,3 kg

Altezza massima di misura	100 mm
Altezza complessiva	200 mm
Ø piano	50 mm
Norma	DIN 876/0
Taratura	D1
Tipo di prodotto	Stativo piccolo

**Servizi**

Rapporto di taratura Piano di riscontro Dim. max. piano 400X400 mm	016220 400X400
Marcatura Incisione a laser Modello	018940
Rapporto di taratura Piano di riscontro Dim. max. piano 400X400 mm	024580 400X400