

**Strumento per controlli di concentricità RPG, Per Ø Pezzo max.: 40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	443300 40
GTIN	2050001944726
Classe articolo	46L

Descrizione**Esecuzione:**

Costruzione robusta dotata di supporti rotanti.

Modello RPG per i controlli di serie con 2 supporti oscillanti e 1 slitta di misura (ad eccezione della Dimensione 30).

Uso:

Per eseguire le operazioni di controllo sulle superfici esterne ed interne dei pezzi posti in rotazione.

Precisione:

Errore max. di concentricità **0,002 mm.**

Fornitura:

Sono incluse la chiave di servizio e la pietra per affilare (non sono compresi i comparatori).

Accessori speciali:

Slitte a croce per misurare superfici piane.

Slitte di misura con cannotti o prismi di appoggio.

Braccio snodato con supporto per comparatore.

Prismi di appoggio in metallo duro.

Azionamento elettrico regolabile.

Braccio articolato idraulico con bloccaggio.

Nota:

Tutti i tipi di apparecchi disponibili con altro tipo di rullo (rulli per cave o rulli cilindrici).

Descrizione tecnica

Ø Rulli	55 mm
Peso	11 kg
Per Ø pezzo max.	40 mm
Tipo di rullo	Rulli per cave
Lunghezza piastra base	400 mm
Larghezza piastra base	160 mm
Per Ø pezzo	2 - 40 mm
Tipo di prodotto	Strumento per controlli di concentricità e oscillazione assiale