



Calibro di profondità digitale universale, Intervallo di misurazione: 400mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	418770 400
GTIN	2050001670861
Classe articolo	46P

Descrizione

Esecuzione:

Calibro di profondità universale flessibile con punte di contatto intercambiabili. Per la misurazione di intagli, scanalature, cave, gradini, ecc. Superfici di contatto finemente lappate.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Calibro di profondità, punta di contatto a doppio gancio n. art. 418772 Dim. A, 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948.

Punte di contatto n. art. 418772.

Ponte di appoggio n. art. 418774.

Descrizione tecnica

Lunghezza base di appoggio	150 mm
Taratura	A2
Intervallo di misurazione	0 - 400 mm
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia USB
Sezione trasversale del corsoio	12x4 mm

Risoluzione	0,0005 pollici
Risoluzione	0,01 mm
Limite di errore	0,03 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

Servizi

Rapporto di taratura Calibri di profondità con tallone fisso Campo di misura massima 500 mm	021220 500
Certificato DAkkSCalibro di profondità con tallone fisso campo di misura massimo 500 mm	021230 500

Accessori

Ponte di appoggio per calibro di profondità n. art. 418770 Lunghezza base di appoggio 500 mm	418774 500
Cavo di collegamento Duplex Modello 2	498950 2
Punta tastatrice per calibro di profondità n. art. 418770 Modello A	418772 A
Ponte di appoggio per calibro di profondità n. art. 418770 Lunghezza base di appoggio 600 mm	418774 600
Punta tastatrice per calibro di profondità n. art. 418770 Modello C	418772 C

Punta tastatrice per calibro di profondità n. art. 418770 Modello B	418772 B
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Punta tastatrice per calibro di profondità n. art. 418770 Modello D	418772 D
Ponte di appoggio per calibro di profondità n. art. 418770 Lunghezza base di appoggio 400 mm	418774 400
Cavo di collegamento Duplex Modello USB2	498950 USB2
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975