



Calibro di profondità digitale universale, Intervallo di misurazione: 500mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	418770 500
GTIN	2050001670878
Classe articolo	46P

Descrizione

Esecuzione:

Calibro di profondità universale flessibile con punte di contatto intercambiabili. Per la misurazione di intagli, scanalature, cave, gradini, ecc. Superfici di contatto finemente lappate.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Calibro di profondità, punta di contatto a doppio gancio n. art. 418772 Dim. A, 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948.

Punte di contatto n. art. 418772.

Ponte di appoggio n. art. 418774.

Descrizione tecnica

Sezione trasversale del corsoio	12x4 mm
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia USB
Lunghezza base di appoggio	150 mm
Taratura	A2
Intervallo di misurazione	0 - 500 mm

Risoluzione	0,0005 pollici
Risoluzione	0,01 mm
Limite di errore	0,03 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

Servizi

Certificato DAkkSCalibro di profondità con tallone fisso campo di misura massimo 500 mm	021230 500
Rapporto di taraturaCalibri di profondità con tallone fisso Campo di misura massima 500 mm	021220 500

Accessori

Punta tastatrice per calibro di profondità n. art. 418770 Modello D	418772 D
Ponte di appoggio per calibro di profondità n. art. 418770 Lunghezza base di appoggio 400 mm	418774 400
Punta tastatrice per calibro di profondità n. art. 418770 Modello C	418772 C
Ponte di appoggio per calibro di profondità n. art. 418770 Lunghezza base di appoggio 500 mm	418774 500
	418772 B

Punta tastatrice per calibro di profondità n. art. 418770
Modello B

Cavo di collegamento Duplex Modello 2

498950 2

Punta tastatrice per calibro di profondità n. art. 418770
Modello A

418772 A

Ponte di appoggio per calibro di profondità n. art. 418770
Lunghezza base di appoggio 600 mm

418774 600

Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello

498965

Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello

498975

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032

081560 CR2032

Cavo di collegamento Duplex Modello USB2

498950 USB2