

**Calibro di profondità a doppio gancio, Intervallo di misurazione: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	418520 200
GTIN	4045197203731
Classe articolo	41Z

Descrizione**Esecuzione:**

Corsoio e nonio in esecuzione cromata opaca, con graduazione incisa di facile lettura. Superfici di contatto finemente rettificate.

Uso:

Calibro universale per misurazioni di profondità, distanze, cave, intagli – in particolare per fori. Fare attenzione alla misura a.

Descrizione tecnica

Lunghezza base di appoggio	100 mm
Risoluzione	1/20 mm
Lunghezza nonio	39 mm
Sezione trasversale del corsoio	10×3 mm
Intervallo di misurazione	0 - 200 mm
Dimensione gancio a	23 mm
Imballaggio	Astuccio
Scostamento di misura E MPE	±0,05 mm
Norma	ISO 13385
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX

Tutti i componenti	temperate
Taratura	A2
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

Servizi

Rapporto di taratura Calibri di profondità con tallone fisso Campo di misura massima 200 mm	021220 200
Certificato DAkkS Calibro di profondità con tallone fisso campo di misura massimo 200 mm	021230 200