



### Stativo piccolo, Modello: 115



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	442930 115
GTIN	4030234000374
Classe articolo	46K

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Base robusta in ghisa con colonna e portacomparatore dotati di elevata stabilità. Superficie del piano temprata, rettificata e lappata. Portacomparatore Ø 8 mm.

Superficie del piano scanalata. Esecuzione molto rigida senza regolazione micrometrica.

**Planarità ≤ 5 µm.**

#### Descrizione tecnica

Altezza complessiva	284 mm
Profondità arco	135 mm
Peso	7,1 kg
Larghezza piano	98 mm
Altezza massima di misura	150 mm
Lunghezza piano	115 mm
Ø Colonna	28 mm

## Scheda tecnica

Ø Braccio trasversale	20 mm
Norma	DIN 876/0
Taratura	D1
Tipo di prodotto	Piano di riscontro